


CEPTER

Gaming Mouse

—

USER MANUAL



EN

CPATHFINDER

www.ceptertech.com

EN-1

Safety Precautions

To prevent fire, injury, electric shock, or equipment damage, please refrain from immersing the product in liquids, spraying liquid on it, or allowing liquid to enter the device. Cease use if there is significant damage.

Packaging List

1 x Gaming Mouse  
1 x User manual  
1 x Magnetic Swappable Cover

Technical Specifications

|                   |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Number of Buttons | 6 buttons (6 programmable)                                                                                                   |
| Connectivity      | USB Cable With Braided Fiber 1.8m ø3.2mm + Noise Filter                                                                      |
| Switch Rating     | 50 million clicks                                                                                                            |
| Resolution        | 1200(Yellow) - 1600(Blue) - 2400(Purple) - 3200(Green) - 6400(Red) - 12800(Light blue) adjustable                            |
| Polling Rate      | 1000Hz                                                                                                                       |
| Input             | 5V ≈200mA                                                                                                                    |
| Product Weight    | Approx. 113g                                                                                                                 |
| Compatibility     | Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.5 and above, iOS 13.4 and above, iPadOS 14 and above, Linux, Chrome OS, Android 5.0 and above. |

EN-2

Product Introduction

USB Cable  
With Braided Fiber  
1.8m ø3.2mm + Noise Filter

Left Button

Forward Button

Backward Button

Right Button

Wheel Button

DIY Magnetic Detachable Up Cover


DPI

Optical Sensor

EN-3

Get Started

Plug the keyboard into a USB-A port on your PC for optimal performance.



EN-4

Driver Download

Customize mouse buttons, DPI settings, macro settings, and other functions can all be set in the software driver. Go to **power.no**  
**Note:** The driver is only compatible with Windows 10 and above systems. It is recommended to disable antivirus software during installation to prevent installation failure.



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection, systems for recycling in the EU. For more information, Please contact the local authority or your retailer where you Purchased the product.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
https://www.power.no/kundeservice/  
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:  
https://www.punkt1.dk/kundeservice/  
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:  
https://www.expert.dk/kundeservice/  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
https://www.power.dk/kundeservice/  
T: 70 33 80 80

Power Finland:  
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
https://www.power.se/kundeservice/  
T: 08 517 66 000

CE




EN-5

CEPTER

Spillmus

—

BRUKERHÅNDBOK



NO

CPATHFINDER

www.ceptertech.com

NO-1

Sikkerhetsregler

For å forhindre brann, personskade, elektrisk støt eller skade på utstyret, må du unngå å nedsenke produktet i væsker, spraye væske på det eller la væske komme inn i enheten. Slutt å bruke produktet hvis det er betydelig skade.

Pakkens innhold

1x spillmus  
1x brukerhåndbok  
1x magnetisk utskiftbart deksel

Tekniske spesifikasjoner

|                      |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall knapper       | 6 knapper (6 programmerbare)                                                                                               |
| Tilkobling           | USB-kabel med flettet fiber 1,8 m 4×3,2 mm + støyfilter                                                                    |
| Vurdering av bytte   | 50 millioner klikk                                                                                                         |
| Oppløsning           | 1200(Gul) – 1600(Blå) – 2400(Lilla) – 3200(Grønn) – 6400(Rød) – 12800(Lyseblå) justerbar                                   |
| Oppdateringsfrekvens | 1000Hz                                                                                                                     |
| Inndata              | 5V ≈200mA                                                                                                                  |
| Produktvekt          | Ca. 113 g                                                                                                                  |
| Kompatibilitet       | Windows 7/8.1/10/11, mac OS 10.5 og nyere, iOS 13.4 og nyere, iPad OS 14 og nyere, Linux, Chrome OS, Android 5.0 og nyere. |

NO-2

Introduksjon til produktet

USB-kabel  
med flettet fiber 1,8 m  
ø3,2 mm + støyfilter

Venstre knapp

Fremover-knapp

Bakover-knapp

Høyre knapp

Hjulknapp

DIY magnetisk avtakbart opp-deksel


DPI

Optisk sensor

NO-3

Kom i gang

Koble tastaturet til en USB-A-port på PC-en for optimal ytelse.



NO-4

Nedlastning av driver

Tilpassing av museknapper, DPI-innstillinger, makroinnstillinger og andre funksjoner kan alle angis i programvaredriveren. Gå til **power.no**  
**Note:** Driveren er kun kompatibel med Windows 10 og nyere systemer. Det anbefales å deaktivere antivirusprogramvare under installasjonen for å forhindre installasjonsfeil.



Dette symbolet på produktet eller i instruksjonene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret ditt skal kastes separat fra husholdningsavfallet ved slutten av levetiden. Det finnes separate innsamlingsystemer for resirkulering i EU. For mer informasjon, kontakt lokal myndighet eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
https://www.power.no/kundeservice/  
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:  
https://www.punkt1.dk/kundeservice/  
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:  
https://www.expert.dk/kundeservice/  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
https://www.power.dk/kundeservice/  
T: 70 33 80 80

Power Finland:  
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
https://www.power.se/kundeservice/  
T: 08 517 66 000

CE




NO-5

CEPTER

Gamingmus

—

BRUGSVEJLEDNING



DA

CPATHFINDER

www.ceptertech.com

DA-1

Sikkerhedsforanstaltninger

For at undgå brand, personskader, elektrisk stød og beskadigelse af udstyr, må produktet ikke nedsænkes i væsker, der må ikke sprøjtes væsker på det eller væsker må ikke trænge ind i produktet. Produktet må ikke bruges, hvis det beskadiges.

Liste over delene i pakken

1 x Gamingmus  
1 x Brugsvejledning  
1 x Magnetisk udskefteligt dæksel

Tekniske specifikationer

|                       |                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal Knapper         | 6 knapper (6 programmerbare)                                                                                             |
| Forbindelser          | USB-kabel med flettet fiber 1,8 meter 4× 3,2 mm+støjfilter                                                               |
| Kontaktklassificering | 50 millioner klik                                                                                                        |
| Opøsning              | 1200 (gul) - 1600 (blå) - 2400 (lilla) - 3200 (grøn) - 6400 (rød) - 12800 (lyseblå) justerbar                            |
| Polling-hastighed     | 1000Hz                                                                                                                   |
| Indgang               | 5V ≈200mA                                                                                                                |
| Produktvægt           | Ca. 113 g                                                                                                                |
| Kompatibilitet        | Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.5 og nyere, iOS 13.4 og nyere, iPadOS 14 og nyere, Linux, Chrome OS, Android 5.0 og nyere. |

DA-2

Produktintroduktion

USB-kabel  
med flettet fiber 1,8 meter  
ø3,2 mm + Støjfilter

Venstre-knap

Frem-knap

Tilbage-knap

Start-knap

Hjulknapp

DIY magnetisk aftageligt dæksel


DPI

Optisk sensor

DA-3

Kom i gang

Tastaturet virker bedst, når det sluttes til en USB-A-port på din computer.



DA-4

Download driver

I softwaredriveren kan du justere museknapperne, DPI-indstillingerne, makroindstillingerne og andre funktioner. Åbn siden **power.no**  
**Bemærk:** Driveren er kun kompatibel med Windows 10 og nyere systemer. Det anbefales, at så din antivirussoftware fra under installationen, så der ikke opstår installationsfejl.



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at udtjent elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. I EU findes der separate indsamlingssystemer til genanvendelse af udstyret. For yderligere oplysninger. Kontakt din lokale myndighed eller forhandleren, hvor du har købt dette produkt.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
https://www.power.no/kundeservice/  
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:  
https://www.punkt1.dk/kundeservice/  
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:  
https://www.expert.dk/kundeservice/  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
https://www.power.dk/kundeservice/  
T: 70 33 80 80

Power Finland:  
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
https://www.power.se/kundeservice/  
T: 08 517 66 000

CE




DA-5

CEPTER

Pelihiiri

—

KÄYTTÖOHJE



FI

CPATHFINDER

www.ceptertech.com

FI-1

Varotoimet

Tulipalon, loukkaantumisen, sähköiskun tai laitevaurion välttämiseksi älä upota tuotetta nesteisiin, sulhiuta nestettä sen päälle tai päästä nestettä sisään laitteeseen. Lopeta käyttö, jos ilmenee merkittäviä vaurio.

Pakkausluettelo

1 x pelihiiri  
1 x käyttöohje  
1 x vaihdettava magneettinen kansi

Tekniset tiedot

|                        |                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Painikkeiden lukumäärä | 6 painiketta (6 ohjelmoitavaa)                                                                                                        |
| Yhteydet               | USB-kaapeli, punottu kuitu, 1,8 mm, halk. 4×3,2 mm, kohinasuodatin                                                                    |
| Kytkenen luokitus      | 50 miljoonaa napsautusta                                                                                                              |
| Resoluutio             | 1200 (keltainen) - 1600 (sininen) - 2400 (violetti) - 3200 (vihreä) - 6400 (punainen) - 12800 (vaaleansininen), säädettävä            |
| Pollaustaajuus         | 1000Hz                                                                                                                                |
| Tulo                   | 5V ≈200mA                                                                                                                             |
| Tuotteen paino         | Noin 113 g                                                                                                                            |
| Yhteensopivuus         | Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.5 ja uudemmat, iOS 13.4 ja uudemmat, iPad OS 14 ja uudemmat, Linux, Chrome OS, Android 5.0 ja uudemmat. |

FI-2

Tuotteen esittely

USB-kaapeli  
punottu kuitu, 1,8 mm, halk. 3,2 mm, kohinasuodatin

Vasen painike

Eteenpäin-painike

Taaksepäin-painike

Oikea painike

Pyörän painike

Iste valittava magneettinen


DPI

Optinen anturi

FI-3

Aloittaminen

Liitä näppäimistö tietokoneen USB-A-porttiin optimaalista suorituskykyä varten.



FI-4

Ohjainen lataus

Hiiren painikkeiden, DPI-asetusten, makroasetusten ja muiden toimintojen mukauttaminen on mahdollista ohjainohjelmistossa. Mene osoitteeseen **power.no**  
**Huomautus:** Ohjain on yhteensopiva vain Windows 10:n ja uudempien järjestelmien kanssa. On suositeltavaa poistaa virustorjuntaohjelmisto käytöstä asennuksen aikana asennuksen epäonnistumisen estämiseksi.



Tämä symboli tuotteesta tai ohjeissa tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä niiden käyttöajan lopussa erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on käytössä erillisiä keräysjärjestelmiä kierrätystä varten. Lisätiedot. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:  
https://www.power.no/kundeservice/  
P: 21 00 40 00

Punkt 1 Tanskassa:  
https://www.punkt1.dk/kundeservice/  
P: 70 70 17 07

Expert Tanskassa:  
https://www.expert.dk/kundeservice/  
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:  
https://www.power.dk/kundeservice/  
P: 70 33 80 80

Power Suomessa:  
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/  
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:  
https://www.power.se/kundeservice/  
P: 08 517 66 000

CE




FI-5

CEPTER

Spelmus

—

BRUKSANVISNING



SV

CPATHFINDER

www.ceptertech.com

SV-1

Säkerhetsåtgärder

För att förhindra brand, skador, elektriska stötar eller utrustningskador, vänligen avstå från att nedsänka produkten i vätskor, spraya vätska på den eller låta vätska komma in i enheten. Sluta använda om det finns betydande skador.

Förpackningslista

1 x spelmus  
1 x Bruksanvisning  
1 x Magnetiskt utbytbart hölje

Tekniska specifikationer

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal knappar        | 6 knappar (6 programmerbara)                                                                                                      |
| Anslutningsbarhet    | USB-kabel med flätad fiber 1,8m 4×3,2mm + brusfilter                                                                              |
| Omkopplare hastighet | 50 miljoner klick                                                                                                                 |
| Upplösning           | 1200(gul) - 1600(Blå) - 2400(lila) - 3200(Grön) - 6400(Röd) - 12800(Ljusblå) installärlar                                         |
| Pollingfrekvens      | 1000Hz                                                                                                                            |
| Inmatning            | 5V ≈200mA                                                                                                                         |
| Produktvikt          | Ca. 113g                                                                                                                          |
| Kompatibilitet       | Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.5 och senare, iOS 13.4 och senare, iPad OS 14 och senare, Linux, Chrome OS, Android 5.0 och senare. |

SV-2

Produktintroduktion

USB-kabel  
med flätad fiber 1,8m  
ø3,2mm + brusfilter

Vänster knapp

Framåtknapp

Bakåtknapp

Höger knapp

Hjulknapp

Gör-det-själv magnetiskt löstagbart


DPI

Optisk sensor

SV-3

Kom igång

Anslut tangentbordet till en USB-A-port på din dator för optimal prestanda.



SV-4

Nedladdning av drivrutin

Anpassa musknappar, DPI-installningar, makroinställningar och andra funktioner kan alla ställas in i programvarudrivrutinen. Gå till **power.no**  
**Notera:** Drivrutinen är endast kompatibel med Windows 10 och senare system. Det rekommenderas att avaktivera antivirusprogram under installationen för att förhindra att installationen misslyckas.



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att din elektriska och elektroniska utrustning ska kasseras separat från hushållsavfallet. Det finns separata insamlingsystem för återvinning inom EU. För mer information. Kontakta den lokala myndigheterna eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
https://www.power.no/kundeservice/  
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:  
https://www.punkt1.dk/kundeservice/  
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:  
https://www.expert.dk/kundeservice/  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
https://www.power.dk/kundeservice/  
T: 70 33 80 80

Power Finland:  
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
https://www.power.se/kundeservice/  
T: 08 517 66 000

CE



SV-5