


CEPTER


Quick Start Guide
Invictus Wired Gaming Headset





CINVICTUS
www.ceptertech.com

Packing List


Headset with 3.5mm jack



Detachable microphone



7.1 USB Connector


Quick Start Guide


1


Usage



Connect the USB connector to your PC and enjoy immersive 7.1 surround sound.


Disconnect the USB connector and plug the 3.5mm jack into your PC to enjoy stereo sound.

2


Volume +/-
Rotate the wheel to adjust the volume.


Mic On/Off
Slide the switch to turn the microphone on or off.


Detachable


Adjust the bracket to fit your head comfortably.

3

Specifications

Headset
Driver: 53mm
Frequency Response: 20Hz~20KHz
Impedance: 32Ω±15%
Sensitivity: 114±3db
Rated Power: 20mW
Signal-to-noise Ratio: 58±3 db
Cable Length: 2m
Plug Type: USB A or 3.5MM jack

Microphone
Mic dimensions: Ø6.0" 5.0mm
Sensitivity: -38±2db
Directivity: Omnidirectional
Impedance: < 2.2KΩ

Platform Compatibility
PC, PS, Xbox, Switch, Mobile

 This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000

4

CEPTER

Hurtigstartguide
Invictus kablet spillhodesett





CINVICTUS
www.ceptertech.com

Pakkelliste


Hodesett med 3.5 mm kontakt



Avtakbar mikrofon



7.1 USB-kontakt


Hurtigstartguide


1


Bruk



Koble USB-kontakten til datamaskinen og nyt oppskulende 7.1-surroundlyd.


Koble fra USB-kontakten og koble 3.5 mm kontakten til datamaskinen for å nyte stereo lyd.

2


Volum +/-
Dreii hjulet for å justere volumet.


Mikrofon på/av
Skyv bryteren for å slå mikrofonen på eller av.


Avtakbar


Juster bracketen slik at den passer hodet komfortabelt.

3

Spesifikasjoner

Headset
Driver: 53 mm
Frekvensrespons: 20 Hz ~ 20 KHz
Impedans: 32 Ω ±15 %
Følsomhet: 114 ±3 db
Nominell effekt: 20 mW
Signal-til-lyd-forhold: 58 ±3 db
Kabellengde: 2 m
Pluggtype: USB A eller 3.5 mm kontakt

Mikrofon
Mikrofonmålinger: Ø6,0" 5,0 mm
Sensitivitet: -38 ±2 db
Direktivitet: Omnidireksjonell
Impedans: < 2,2 KΩ

Plattformskompatibilitet
PC, PS, Xbox, Switch, Mobil

 Dette symbolet på produktet eller i instruksjonene betyr at det elektriske og elektroniske utrustningen ditt skal sendes separat fra husholdningsavfall og utleveres av leverandøren. Det finnes separate innsamlingssteder for gjenretting i EU. For mer informasjon, kontakt de lokale myndighetene eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Power International AS, postboks 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
Tlf: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
Tlf: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
Tlf: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
Tlf: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
Tel: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
Tlf: 08 517 66 000

4

CEPTER


Startvejledning
Invictus kabelforbundet gaming-headset





CINVICTUS
www.ceptertech.com

Liste over delene i pakken


Headset med 3.5 mm stik



Afhængig mikrofon



7.1 USB-stik


Startvejledning


1


Brug



Sæt USB-stikket i din computer, og nyd den forlydende 7.1-surroundlyd.



Afbryd USB-stikket, så headsetet sidder behageligt på dit hoved.

2


Lydstyrke +/-
Drej drejeknoppen for at indstille lydstyrken.


Mikrofon på/af
Tryk kontakten til siden for at sænke og slukke mikrofonen.


Afhængig


Juster hovedbøjlen, så headsetet sidder behageligt på dit hoved.

3

Specifikationer

Headset
Driver: 53 mm
Frekvensrespons: 20 Hz ~ 20 KHz
Impedans: 32 Ω ±15 %
Følsomhed: 114 ±3 db
Nominell effekt: 20 mW
Signal-til-lyd-forhold: 58 ±3 db
Kabellængde: 2 meter
Stiktype: USB A eller 3.5 mm stik

Mikrofon
Mikrofonens mål: Ø6,0" 5,0 mm
Følsomhed: -38 ±2 db
Retning: Retningsafhængig
Impedans: < 2,2 KΩ

Platform
PC, PS, Xbox, Switch, Mobil

 Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at udstyret elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. I EU findes der separate indsamlingssystemer til genanvendelse af udstyret. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte den lokale myndighed eller forhandleren, hvor du har købt dette produkt.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
Tel: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
Tel: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
Tel: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
Tel: 08 517 66 000

4

CEPTER


Pika-aloitusopas
Invictus langalliset pelikuulokkeet





CINVICTUS
www.ceptertech.com

Pakkaussuittelo


Kuulokkeet, joissa on 3.5 mm liittin



Irrotettava mikrofon



7.1-USB-liitin


Pika-aloitusopas


1


Käyttö



Lisä USB-liitin testokäyttöön ja suuri mukauttamavissa 7.1-surround-äänillä.



Irrota USB-liitin ja liitä 3.5 mm:n liitin testokäyttöön suoraan stereolähteeseen.

2


Äänenvoimakuus +/-
Säädä äänenvoimakuutta kortinällä pyörällä.


Mikrofonin päälle/pois
Kytke mikrofonin päälle tai pois päältä lyttämällä kytkintä.


Irrotettava


Säädä kiinnitys siten, että se sopii mukautettuihin päähäsi.

3

Tekniset tiedot

Kuulokkeet
Esimalli: 53 mm
Taajuusalue: 20 Hz ~ 20 KHz
Impedanssi: 32 Ω ±15 %
Herkkyyttä: 114 ±3 db
Nimellisteho: 20 mW
Signaali-äänisuhde: 58 ±3 db
Kabelin pituus: 2 m
Päätytyyppi: USB-A tai 3.5 mm:n liitin

Mikrofon
Mikrofonin mitat: Ø 6,0" 5,0 mm
Sensitiivisyys: -38 ±2 db
Suuntavaste: Monisuuntainen
Impedanssi: < 2,2 KΩ

Alustan yhteensopivuus
PC, PS, Xbox, Switch, Mobil

 Tämä symboli tuotteen tai ohjeissa tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkatuotteet on hävitetty erikseen kotitalouden jätteenä erillään kotitalousjätteistä. EU:ssa on käytössä erillisiä keräilyjärjestelmiä kierrättääkseen. Lisätietoja saat paikallisesta ympäristöviranomaisesta tai jälleenmyyjästä, josta olet ostanut tuotteen.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
Tel: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
Tel: 08 517 66 000

4

CEPTER


Snabbstartsguide
Invictus trådlöst spelheadset





CINVICTUS
www.ceptertech.com

Förpackningslista


Headset med 3.5 mm-uttag



Fjärbärbar mikrofon



7.1 USB-kontakt


Snabbstartsguide


1


Användning



Anslut USB-kontakten till datorn och njut av uppskylende 7.1-surround-lyd.



Koppla bort USB-kontakten och anslut 3.5 mm-uttaget till datorn för att njuta av stereoljud.

2


Volum +/-
Vrid hjulet för att justera volymen.


Mikr på/av
Slått omkopplingsen för att slå på eller av mikrofonen.


Fjärbärbar


Juster fästet så att det bekvämt passar för ditt huvud.

3

Specifikationer

Headset
Driver: 53 mm
Frekvensrespons: 20Hz ~ 20KHz
Impedans: 32Ω ±15%
Känslighet: 114±3db
Närverksamhet: 20 mW
Signal-til-lyd-förhållande: 58 ± 3 db
Kabellängd: 2m
Kontakttyp: USB A eller 3.5 MM uttag

Mikrofon
Mikrofonens mått: Ø6,0" 5,0 mm
Känslighet: -38±2db
Riktverkan: Riktverkan
Impedans: < 2,2 KΩ

Plattformskompatibilitet
Dator, PS, Xbox, Switch, Mobil

 Detta symbol på produktet eller i instruksjonene betyr at det elektriske og elektroniske utrustningen din skal sendes separat til husholdningsavfall. Det finnes separate innsamlingssteder for gjenretting i EU. For mer informasjon, kontakt de lokale myndighetene eller din forhandler der du kjøpte produktet.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
Tel: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
Tel: 08 517 66 000

4