




Quick Start Guide
Wired Gaming HeadsetCNEO
www.ceptertech.com


Packing List




Headset with 3.5mm jack



Detachable microphone



2.5mm Connector




Quick Start Guide


1

EN

Usage



Connect the 3.5mm jack to your PC.





Connect the 3.5mm jack to your PC.


2

EN

Specifications

Volume +/-
Rotate the wheel to adjust the volume.Mic On/Off
Slide the switch to turn the microphone on or off.

Detachable



Adjust the bracket to fit your head comfortably.

3

EN


Specifications

Headset
Driver: 40mm
Frequency Response: 20Hz~20KHz
Impedance: 32Ω ±15%
Sensitivity: 103±3dB
Rated Power: 10mW
Cable Length: 2m
Plug Type: 3.5MM jack**Microphone**
Mic dimensions: 96,0*5,0mm
Sensitivity: -38±3dB
Directivity: Omnidirectional
Impedance: <2KΩ**Platform Compatibility**
PC, PS, Xbox, Switch, Mobile


Power International AS/PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07Power Finland:
<https://www.power.fi/huoli/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000


4

Pika-aloitusopas
langalliset peliakuulokkeetCNEO
www.ceptertech.com


Pakkauksuettelo



Kusulokkeet, joissa on 3,5 mm:n liittimet



Irrotettava mikrofoni



2.5mm liitin




Pika-aloitusopas


1

FI

Käyttö



Lisä 3,5 mm:n liitin tietokoneeseen.





Lisä 3,5 mm:n liitin tietokoneeseen.


2

FI

Käyttö

Äänenvoimakkuus +/-
Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä pyörää.Mikrofonin päälle/pois
Kytke mikrofoni päälle tai pois päältä luuttamalla kytkintä.

Irrotettava



Säädä kiinnike siten, että se sopii mukavasti päähäsi.

3

FI


Tekniset tiedot

Kusulokkeet
Käsnerrät: 40 mm
Taajuusvaste: 20 Hz ~ 20 kHz
Impedanssi: 32Ω ±15 %
Herkkisyys: 103±3 dB
Nimellisteho: 10 mW
Kabelin pituus: 2 m
Päätekaapeli: 3,5 mm:n liitin**Mikrofoni**
Mikrofonin mitat: 96,0 x 5,0 mm
Herkkisyys: -38 ±3 dB
Suuntakuva: Monisuuntainen
Impedanssi: < 2,2 KΩ**Alustan yhteensopivuus**
PC, PS, Xbox, Kytkin, Mobil


Power International AS/PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00Expert Tanskia:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07Power Tanskia:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80Punkt 1 Tanskia:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07Power Suomeksi:
<https://www.power.fi/huoli/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305Power Ruotsiksi:
<https://www.power.se/kundeservice/>
P: 08 517 66 000Power Ruotsiksi:
<https://www.power.se/kundeservice/>
P: 08 517 66 000


4

Hurtigstartguide
kabelt spillhodesettCNEO
www.ceptertech.com


Pakkelliste




Hodesett med 3,5 mm kontakt



Avtakbar mikrof



2.5mm kontakt




Hurtigstartguide


1

NO

Bruk



Koble 3,5 mm-jakken til dataskjermen.





Koble 3,5 mm-jakken til dataskjermen.


2

NO

Spesifikasjoner

Volum +/-
Drej hjulet for å justere volumet.Mikrofon på/av
Slipp trykkeren for å slå mikrofonen på eller av.

Avtaakbar



Juster bracketen slik at den passer hodet komfortabelt.

3

NO


Spesifikasjoner

Hodesett
Driver: 40 mm
Frekvensrespons: 20 Hz ~ 20 kHz
Impedans: 32 Ω ±15 %
Følsomhet: 103 ±3 dB
Nommell effekt: 10mW
Kabellengde: 2 m
Pluggtype: 3,5 mm kontakt**Mikrofon**
Mikrofonens mål: 96,0* 5,0 mm
Følsomhet: -38 ±3 dB
Direktivitet: Omnidireksjonell
Impedans: < 2,2 KΩ**Plattformkompatibilitet**
PC, PS, Xbox, Switch, Mobil


Power International AS/Postboks 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07Power Finland:
<https://www.power.fi/huoli/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000


4

Snabbstartsguide
trådlöst spelheadsetCNEO
www.ceptertech.com


Förpackningslista



Headset med 3,5 mm-uttag



Löslösbar mikrof



2.5mm kontakt




Snabbstartsguide


1

SE

Användning



Anslut 3,5 mm-uttaget till datorn.





Anslut 3,5 mm-uttaget till datorn.


2

SE

Användning

Volum +/-
Vrid hjulet för att justera volymen.Mikr. on/off
Klicka omkopplaren för att slå på eller av mikrofonen.

Löslösbar



Justera fästet så att det bekvämt passar för ditt huvud.

3

SE


Specifikationer

Headset
Driver: 40 mm
Frekvensrespons: 20 Hz ~ 20 kHz
Impedans: 32 Ω ±15 %
Känslighet: 103 ±3 dB
Kabel längd: 2 m
Kabeluttag: 3,5 mm-uttag**Mikrofon**
Mikrofonens mål: 96,0* 5,0 mm
Känslighet: -38 ±3 dB
Riktning: Rundstrålande
Impedans: < 2,2 KΩ**Plattformskompatibilitet**
Dator, PS, Xbox, Switch, Mobil


Power International AS/PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07Power Finland:
<https://www.power.fi/huoli/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000


4

Startvejledning
kabelbundet gaming-headsetCNEO
www.ceptertech.com


Liste over delene i pakken




Headset med 3,5 mm stik



Aftagelig mikrof



2.5mm stik




Startvejledning


1

DK

Brug



Sæt 3,5 mm stikket i din computer.





Sæt 3,5 mm stikket i din computer.


2

DK

Brug

Lødvolum +/-
Drej drejehjulet for at indstille lydniveauet.Mikrofon på/af
Tryk tasten for at slå på eller af mikrofonen.

Aftagelig



Juster hovedbøjlen, så headsettet sidder behageligt på dit hoved.

3

DK

Specifikationer

Headset
Driver: 40 mm
Frekvensrespons: 20 Hz ~ 20 kHz
Impedans: 32 Ω ±15 %
Følsomhed: 103 ±3 dB
Nommell effekt: 10 mW
Kabellængde: 2 meter
Stiktype: 3,5 mm stik**Mikrofon**
Mikrofonens mål: 96,0* 5,0 mm
Følsomhed: -38 ±3 dB
Retning: Retningsafhængig
Impedans: < 2,2 KΩ**Plattformkompatibilitet**
PC, PS, Xbox, Switch, Mobil

Power International AS/PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07Power Finland:
<https://www.power.fi/huoli/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000

4